

Електрическа шейна EGSP-46- -

Специф. Номер: 562757
Продукт излизащ от производство


FESTO

С рециркулиращи сачмени лагери

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	200 ... 840 mm
Размер	46
Диаметър на шпиндела	15 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Електромеханична линейна ос Със сачмено-винтова двойка
базиране	Референтен ключ
шпиндел-тип	Сачмено-винтова двойка
Мах. Ускорение	20 m/s ²
Макс. скорост	0.43 ... 2 m/s
Повтаряемост	±0,003 - ±0,01 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Клас на защита	IP10
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Динамична товароносимост на лагера	6,700 N
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iy	205E+03 mm ⁴
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iz	1,450E+03 mm ⁴
Макс. сила на подаване Fx	267 ... 460 N
Инерционен момент JH за метър ход	0.39 kgcm ²
Подаваща константа	10 ... 20 mm/U
статична товароносимост на лагера	3,330 N
Тип на закрепване	с вътрешна резба и фиксиран щифт
Material of end caps	Алуминиева сплав екраниран
Material of profile	екраниран високолегирана стомана
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material drive cover	Алуминиева отливка екраниран
Material slide	Стомана
Material spindle nut	Стомана
Material spindle	Стомана