

Включващ разпределител MS9-EE-G-V24-S-VS

Специф. Номер: 562940

FESTO

електрически, с шумозаглушител, посока на протичане отляво надясно



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Серия | MS |
| Размер | 9 |
| Растерен размер | 90 mm |
| Конструкция | Плунжерен |
| Тип на задействане | електрически |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Функция-изходящ въздух | недроселируем |
| Ръчно задействане | с фиксация избутващ |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Тип управление | с предупреждение |
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабиленI |
| Работно налягане | 3.5 ... 16 bar |
| Стандартен номинален дебит | 18,000 l/min |
| Стандартен номинален дебит 2->3 | 14,100 l/min |
| Продължителност на включване | 100 % |
| Характеристика на бобината | 24 V DC: 4,5 W |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Ниво на звуково налягане | 93 dB(A) |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тегло на продукта | 2,300 g |
| Пневматичен извод 3 | G1 |
| Електрически извод | Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по DIN EN 175301-803 квадратна форма |
| Material Piston slide | POM |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алуминиева отливка |