


Воден сепаратор MS12-LWS


Специф. Номер: 569827

FESTO

Отделянето на конденза чрез напълно автоматичен кондензоотделящ вентил



Примерно представяне



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	напълно автоматичен Напълно автоматичен, с електрическо задействане
Конструкция	Центробежен сепаратор
Макс. количество на кондензата	400 ml
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Степен на отделяне на кондензата	99 %
Работно налягане	1 ... 16 bar
Максимален стандартен дебит	40,000 l/min
Стандартен номинален дебит	25,000 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:-] Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:~:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	1 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Температура на средата	1 ... 60 °C
Температура на околната среда	1 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с монтажна скоба с принадлежности по избор:
Material of cover	PA-усилен
Material of spin disc	POM
Material of connecting plate	Алуминиева отливка
Material mounting bracket	Алуминиева отливка
Material housing	Алуминиева отливка
Material module connector	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева сплав
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM