


Съединител MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Специф. Номер: 570367

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Електрически извод	3-пинов Щекер под ъгъл Plug pattern type C to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803 квадратна форма
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 24 V
Натоварване на тока при 40°C	6 A
Устойчивост на пикови напрежения	0,8 kV
Съединител за кабела	M12
Допустим диаметър на кабела	4 ... 6 mm
Напречно сечение на извода	0.25 ... 0.5 mm ²
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-25 ... 125 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Material housing	PA-усилен
Material seals	HNBR