


Кабел на енкодера NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H

Специф. Номер: 571902

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	DIN 47100 EN 61984
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	12
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	11
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Заклучване на винта с шестоъгълен профил SW14
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването	M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	12
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	11
Електрическа връзка 2, тип на закрепването	Заклучване на винта с шестоъгълен профил SW18
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
Номинално работно напрежение, AC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Дължина на кабела	2.23 m
Свойства на проводниците	за работи
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 70 mm
Диаметър на кабела	7 mm
Структура на кабела	12x0,14 ширмован
Номинално сечение на прводника	0.14 mm ²
Клас на защита	IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	0 ... 40 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен
Material housing	TPE-U(PUR)
Material seals	NBR
Material insulation	TPE-E