



# Вакуумен блок VABF-S4-1-V2B1-C-VH-20

Специф. Номер: 571425

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	2 mm
тип шумозаглушител	отворен
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	висок вакуум Стандарт
Ръчно задействане	с фиксация избутващ покрит
Интегрирана функция	Електрически вентил с издухващ импулс Дросел Електрически включващ вентил Air saving function, electrical Обратен клапан Шумозаглушител отворен Реле за вакуум
Конструкция	немодулен
Устойчивост на късо съединение	Да
Измервателна величина	Относително налягане
Измервателен принцип	пиезорезистивен
Превключваща функция	Компаратор
Разпределителна функция	5/3 под налягане
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Обхват за настройка на хистерезиса [bar]	-0.9 ... 0 bar
Обхват за настройка, гранична стойност	-0.999 ... 0 bar
Работно налягане	4 ... 8 bar
Номинално работно налягане	6 bar
обхват на работното напрежение DC	21.6 ... 26.4 V
Индуктивна предпазна верига	адаптиран към MZ-, MY-, ME-бобини
Ток на празен ход	50 ... 150 mA
Макс. ток на изхода	50 mA
Продължителност на включване	100 %
Пад на напрежение	≤ 1.5 V
Характеристика на бобината	24 V DC: 1,3 W
Устойчивост на претоварване	наличен
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	0 ... 50 °C
Ниво на звуково налягане	78 dB(A)
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	1,120 g
Измервателен обхват на налягането	-1 ... 0 bar

Белег	Стойност
Точност FS	3 %FS
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Пневматичен извод 1	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-2
Пневматичен извод 3	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-2
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав
Material screws	Стомана поцинкован
Material connector housing	Цинкова отливка никелиран
Material electrical contact	Месинг позлатен
Material screen	РА
Material keypad	TPE-U