

# Multipol-съединител NECA-S1G9-P9-MP5

Специф. Номер: 573695

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	с проходен отвор
Тегло на продукта	60 g
Електрическо свързване 1	Конектор, sub-D, 9пинов
Електрическо свързване 2	Лустер клема, 9 - пинова
обхват на работното напрежение DC	21.6 ... 26.4 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Допустим диаметър на кабела	5 ... 10 mm
Напечно сечение на извода	0.34 ... 1 mm <sup>2</sup>
Бележка към напречното сечение на порта за връзка	0.34 - 0.5 mm <sup>l</sup> с накрайник
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % некондензиращ
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing	PA-усилен
Material of union nut	Месинг
Material screws	Стомана
Material seals	NBR