

# Компактен цилиндър ADN-40-40-A-PPS-A

Специф. Номер: 572678

FESTO

със саморегулируемо пневматично демпфиране в крайните позиции.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Ход  | 40 mm  |
| Диаметър на буталото                                     | 40 mm  |
| Резба на буталния прът                                   | M10x1,25   |
| Демпфиране   | PPS: саморегулируемо пневматично демпфиране в крайните позиции                               |
| Монтажна позиция   | по избор   |
| Отговаря на стандарта                                    | ISO 21287  |
| Край на буталния прът                                    | Външна резба   |
| Отчитане на позицията                                    | за датчици за положение  |
| Варианти   | едностранен бутален прът   |
| Operating pressure MPa                                   | 0.1 ... 1 MPa  |
| Работно налягане   | 1 ... 10 bar   |
| Принцип на действие                                      | двойнодействие   |
| Работна среда  | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Забележка за работната и пилотната среди                 | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                       | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Клас чисто помещение                                     | ISO class 6  |
| Температура на околната среда                            | -20 ... 80 °C  |
| Енергия на удара в крайните позиции                      | 1.7 J  |
| Дължина на демпфиране                                    | 5 mm   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 686 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 754 N  |
| Движеща се маса при 0 mm ход                             | 80 g   |
| Допълнителна маса за 10 mm ход                           | 9 g  |
| Основно тегло при 0 mm ход                               | 346 g  |
| Допълнително тегло на 10 mm ход                          | 37 g   |
| Тип на закрепване  | с проходен отвор<br>с вътрешна резба<br>с принадлежности<br>по избор:                        |
| Пневматичен извод  | G1/8   |
| Материал-забележка                                       | RoHS konform   |
| Material of flange screw                                 | Стомана  |
| Material cover   | Anodised wrought aluminium alloy   |
| Material seals   | TPE-U(PUR)   |
| Material piston rod                                      | високолегирана стомана   |
| Material cylinder barrel                                 | Smooth-anodised wrought aluminium alloy  |