

# Електрическа свързваща плоча VAVE-L1-1K9-LR

Специф. Номер: 573948

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	За статични приложения
Защита на полюсите	биполярен
Допълнителни функции	C гасител за искри Редуциране на задържащото напрежение
Дисплей за сигналните статуси	LED
Номинално работно напрежение DC	24 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Степен на замърсяване	3
Разрешение	RCM Mark
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Клас на корозионна устойчивост KVK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Монтажна позиция	по избор
Макс. въртящ момент на затягане	0.27 Nm
Мин. радиус на огъване на кабела	34 mm
Тегло на продукта	92 g
Електрически извод	2-pin / 2-жичен Ъглов щекер/ Кабел Квадратна форма/отворен край
Структура на кабела	2x0,25
Диаметър на кабела	3.4 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	± 0,1 mm
Дължина на кабела	5 m
Краища на проводника	Накрайник за проводник
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител със самонарезен винт
Цвят на корпуса	черен
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material cable sheath	TPV
Material screws	Термично обработена стомана