


Електромагнитен разпределител VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8

Специф. Номер: 575517

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 5/2 бистабилен |
| Тип на задействане | електрически |
| Размер на разпределителя | 26.5 mm |
| Стандартен номинален дебит | 1,300 l/min |
| Работно налягане | -0.9 ... 10 bar |
| Конструкция | Плунжерен |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| Отдел издаващ сертификати | DNVGL-TAA000011J |
| Номинален размер | 6.9 mm |
| Функция-изходящ въздух | дроселируем |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Ръчно задействане | с фиксация избутващ |
| Тип управление | с предуправление |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | външен |
| Посока на протичане | реверсивен |
| Overlap | Positive overlap |
| Управляващо(пилотно) налягане | 1.5 ... 10 bar |
| b-стойност | 0.4 |
| c-стойност | 5.6 l/sbar |
| Време за превключване, реверсирано | 11 ms |
| Максимален позитивен тестови импулс с логика 0 | 2,000 µs |
| Максимален негативен тестови импулс с логика 1 | 3,600 µs |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Устойчивост на вибрации | Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6 |
| Шоково съпротивление | Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Управляващ флуид | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 322 g |
| Тип на закрепване | на клеморед с проходен отвор по избор: |
| Извод към атмосфера | несвързан |
| Извод, пилот 82 | M5 |
| Извод, пилот 84 | M5 |
| Извод, пилот 12 | M5 |
| Извод, пилот 14 | M5 |

| Белег | Стойност |
|-----------------------|-------------------------------|
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3 | G1/4 |
| Пневматичен извод 4 | G1/4 |
| Пневматичен извод 5 | G1/4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Алуминиева отливка лакиран |
| Material Piston slide | Алуминиева сплав |
| Material screws | Стомана, поцинкована |