

# Бобина MSFW-110-50/60

Специф. Номер: 6720

FESTO

със стандартен щекер



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Min. Време	10 ms
Продължителност на включване	100 %
Фактор на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристика на бобината	110 V AC: 50/60 Hz, стартова мощност 9 VA, постоянна мощност 7 VA
Допустими колебания на честотата	+/- 5 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Макс. момент на затягане, доза	0.4 Nm
Тегло на продукта	55 g
Електрически извод	3-пинов Пластини за щекер MSSD-F
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Мед Стомана
Material winding	Мед