

Манипулационен модул EHMZ-EGSL-75-BS-KF- -

Специф. Номер: 8004631

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	100 ... 300 mm
Диаметър на шпиндела	20 mm
Стъпка на шпиндела	10 ... 20 mm/U
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Електромеханичен линейен модул със шпиндел
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Мах. Ускорение	25 m/s ²
Макс. скорост	0.65 ... 1.3 m/s
Повтаряемост	±0,015 mm
Продължителност на включване	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	5 ... 45 °C
Макс. сила на подаване F _x	450 N
Подаваща константа	10 ... 20 mm/U
Материал-забележка	RoHS konform