



Дросел-обратен клапан VFOF-LE-BAH-G18-Q6

Специф. Номер: 8001459

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан
Пневматичен извод 1	QS-6
Пневматичен извод 2	G1/8
Тип на задействане	ръчно
Извод, пилот 21	QS-6
Регулиращ елемент	вътрешен шестостен
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	240 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	120 ... 220 l/min
Работно налягане	0.2 ... 10 bar
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
Монтажна позиция	по избор
Тип на задействането, контролирана възвратна функция	пневматичен
Ръчна обезвъздушавача функция	избутващ
Възможност за завъртане	360° / не е разрешено продължително въртене
Работно налягане пълн температурен диапазон	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	420 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->9 psi) actuated	400 ... 460 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) not actuated	400 ... 460 l/min
Номинален дебит в посока обратна на дроселиране, задействан	150 ... 230 l/min
Номинален дебит в посока обратна на дроселиране, незадействан	120 ... 220 l/min
Време за превключване, изключено	9 ms
Време за превключване, включено	6 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Управляващ флуид	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Номинален притегателен въртящ момент	6 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Допустим момент на задействане, регулираща шайба	1 Nm
Тегло на продукта	28.6 g
Material of cover	ES-BE
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	PBT
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Алуминиева сплав
Material sleeve	Алуминиева сплав
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Месинг