


Свързващ кабел NEBV-

Специф. Номер: 8003577

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Допълнителни функции	Редуциране на задържащото напрежение Защитна верига
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Честота на свързване	50
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер Socket, slim
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав Ъглов
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Присъединяване ZC, самонарезен винт Присъединяване ZC, метричен винт Plug pattern type C to EN 175301-803 Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2 25 4 44
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	Ъглов кръгъл
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав Ъглов
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Присъединяване ZB, самонарезен винт M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	2 25 3 44
обхват на работното напрежение DC	0 ... 230 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 230 V
Дължина на кабела	0.5 ... 30 m
Свойства на проводниците	Стандарт Suitable for energy chains
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC

Белег	Стойност
	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material cable sheath	PVC TPE-U(PUR)
Цвет на кабелната обвивка	сив