


Присъединителна плоча VMPA14-IC-AP-S-1-EX1E

Специф. Номер: 8023669

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Ширина | 24.4 mm |
| Дължина | 107.3 mm |
| Растерен размер | 14.9 mm |
| Operating pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| Работно налягане | 3 ... 8 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| Управляващо(пилотно) налягане | 3 ... 8 bar |
| Разрешение | c UL us - Recognized (OL) |
| КС mark | КС-EMV |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| Сертификация за взривозащитеност извън ЕС | EPL Gc (GB) |
| ATEX-Категория газ | II 3G |
| Ex-взриво защита газ | Ex ec IIC T4 Gc X |
| Ex-температура на околната среда | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 0 - няма корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 150 g |
| Електрически извод | M8 Щекер |
| Тип на закрепване на присъединителна плоча | с проходен отвор |
| Извод, пилот 12/14 | M5 |
| Извод, пилот 82/84 | M5 |
| Пневматичен извод 1 | M7 G1/8 |
| Пневматичен извод 2 | M7 G1/8 |
| Пневматичен извод 3 | M7 G1/8 |
| Пневматичен извод 4 | M7 G1/8 |
| Пневматичен извод 5 | M7 G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Алуминиева отливка |