


Бобина VACS-C-C1-16B

Специф. Номер: 8025334

FESTO

Тип C модел на присъединяване спрямо EN 175 301,
120 V AC/60 Hz и 110 V AC/50-60 Hz



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Монтажна позиция | по избор |
| Отговаря на стандарта | IEC 61010-1 |
| Продължителност на включване | 100 % |
| Клас на изолацията | H |
| Характеристика на бобината | 110/120 V AC: 50/60 Hz, pick-up power: 2.8 VA, holding power: 1.9 VA |
| Устойчивост на пикови напрежения | 2.5 kV |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 % |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Ограничение на температурата на околната среда и на работния медум | -10 - 50 °C |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 50 °C |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 34.8 g |
| Електрически извод | Plug pattern type C to EN 175301-803 по EN 175301-803 |
| Тип на закрепване | с гайки |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PA Стомана |
| Material solenoid coil | Мед Стомана Термопластичен |
| Material winding | Мед |