

Въртящо задвижване DAPS-0030-090-RS4-F04-T4

Специф. Номер: 8030615

FESTO

single-acting, air connection to VDI/VDE 3845 Namur valves, direct flange mounting, high-temperature version.



Информационе и лист

Белег	Стойност
Размер на актуатора	0030
Матрица на отворите на фланца	F04
Ъгъл на завъртане	90 deg
Обхват на регулиране на крайната позиция при 0°	-1 ... 9 deg
End-position adjusting range at nominal swivel angle	81 ... 91 deg
Дълбочина на куплирането на вала	16.5 mm
Обърнете внимание на корекцията на крайните положения	Една от избираемите крайни позиции е регулируема
Изводите отговарят на стандарта	ISO 5211
Демпфериране	без демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействие
Конструкция	Кинематика с хомот
Отчитане на позицията	без
Посока на затваряне	дясно-затварящ
Извода на разпределителя отговаря на стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Интегрирано Ниво на Сигурност (SIL)	Продуктът може да бъде използван в SRP/CS до SIL 2 при ниски натоварвания
Connection pressure for spring force	0.56 MPa
Захранващ съгъстен въздух за пружината	5.6 bar
Operating pressure MPa	0.56 ... 0.84 MPa
Работно налягане	5.6 ... 8.4 bar
Nominal operating pressure	0.56 MPa
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ех-защита (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Отдел издаващ сертификати	TÜV Nord 212170801
ATEX-Категория газ	II 2G
ATEX-Категория прах	II 2D
Ех-взриво защита газ	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ех-взриво защита прах	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Ех-температура на околната среда	-20°C ≤ Ta ≤ +150°C
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане	30 Nm
Въртящ момент при номинално налягане с ъгъл на завъртане 50°	15 Nm
Въртящ момент при номинално налягане с ъгъл на завъртане 90°	20 Nm

Белег	Стойност
Забележка за въртящия момент	Работния въртящ момент на изпълнителния механизъм не бива да бъде по-голям от максималната стойност, посочена в ISO 5211, с референция към размера на монтажния фланец и на куплирането.
Въртящ момент на възвратната пружина при ъгъл на завъртане 0°	20 Nm
Въртящ момент на възвратната пружина при ъгъл на завъртане 50°	15 Nm
Spring return torque at 90°	30 Nm
Сила на пружината	4
Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0°	1.19 l
Тегло на продукта	1,950 g
Свързване на вала	T14
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Алуминиева сплав
Material seals	FPM PTFE-подсилено
Material housing	Алуминиева сплав
Material screws	високолегирана стомана
Material shaft	високолегирана стомана
Номер на материала на вала	1.4305