

Бобина VACN-N-A1-3A-EX2-N

Специф. Номер: 8029138

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz, non-sparking.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на действие	електрически
Монтажна позиция	по избор
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	F
Емайлиран проводник, клас на изолация	H
Характеристика на бобината	230 V AC: 50 Hz, мощност на повдигане 6.9 VA, мощност на задържане 4.1 VA 230 V AC: 60 Hz, мощност на повдигане 5.4 VA, мощност на задържане 3.3 VA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Отдел издаващ сертификати	DNV TAA000011J
ATEX-Категория газ	II 3G
ATEX-Категория прах	II 3D
Ex-взриво защита газ	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Ex-взриво защита прах	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Ex-температура на околната среда	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	95 g
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Пластмаса Стомана
Material electrical contact	Месинг
Material winding	Мед