


Бобина VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

Специф. Номер: 8029140

FESTO

for armature system FN, line with insulating conduit connection,
230 V AC/50-60 Hz, encapsulation.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Емайлиран проводник, клас на изолация	H
Характеристика на бобината	230 V AC: 50 Hz, мощност на повдигане 11.5 VA, мощност на задържане 8.0 VA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Отдел издаващ сертификати	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Ex-взриво защита газ	AEx m II T4 Ex m II T4
Ex-температура на околната среда	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	207 g
Електрически извод	Кабел
Дължина на кабела	0.61 m
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Пластмаса Стомана
Material winding	Мед