


Свързващ кабел NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9

Специф. Номер: 8032628

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Идентификатор на кабела | Без държач за табелка |
| Честота на свързване | 50 |
| Тегло на продукта | 125 g |
| Електрическа връзка 1, функция | Страна за връзка към полево устройство |
| Електрическа връзка 1, дизайн | Ъглов |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването | Socket, slim |
| Електрическа връзка 1, отвор за кабела | Ъглов |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet | 180° rotatable |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | Plug pattern type C to EN 175301-803 |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници | 4 |
| Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели | 4 |
| Електрическа връзка 1, тип на закрепването | на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5 |
| Електрическа връзка 2, функция | От страната на контролера |
| Електрическа връзка 2, вид на свързването | Кабел |
| Електрическа връзка 2, технология на свързването | отворен край |
| Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници | 3 |
| Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели | 3 |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 230 V |
| обхват на работното напрежение AC | 0 ... 230 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 6 A |
| Устойчивост на пикови напрежения | 4 kV |
| Защита на полюсите | биполярен |
| Заземяване | наличен |
| Дължина на кабела | 2.5 m |
| Свойства на проводниците | Стандарт |
| Условия на изпитване на кабелите | Условия на изпитване по запитване |
| Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела | ≥ 52 mm |
| Диаметър на кабела | 5.2 mm |
| Допуск в диаметъра на кабелите | ± 0,1 mm |
| Структура на кабела | 3x0,5 |
| Номинално сечение на прводника | 0.5 mm ² |
| Клас на защита | IP65 IP67 |
| Забележка за степента на защита | в монтирано състояние |
| Температура на околната среда | -20 ... 70 °C |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -5 ... 70 °C |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |
| Material cable sheath | PVC |

| Белег | Стойност |
|-----------------------------|--------------------------|
| Цвят на кабелната обвивка | сив |
| Material housing | TPE-U(PU) |
| Цвят на корпуса | черен |
| Material screws | Неръждаем |
| Material seals | HNBR |
| Material electrical contact | Медна сплав, калайдисана |
| Material insulation | PVC |