


# Свързващ кабел NEBS-M12G5-ES-5-LE5

Специф. Номер: 8030962

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	with 2x label holders
Тегло на продукта	276 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	5
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	5
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Заклучване на винта
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	5
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	5
обхват на работното напрежение DC	0 ... 60 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 48 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	1.5 kV
Shielding	Да
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	Suitable for energy chains
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 26 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 52 mm
Диаметър на кабела	5.25 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	± 0,2 mm
Структура на кабела	5x0,34 ширмован
Номинално сечение на проводника	0.34 mm <sup>2</sup>
Краища на проводника	Грубо изключване
Клас на защита	IP65 IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-25 ... 60 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен
Material seals	NBR
Material electrical contact	C покритие от никел и позлатен бронз
Material insulation	PP