

Направляваща ос ELFA-KF-80- -

Специф. Номер: 8037971

FESTO



Примерно представяне



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	50 ... 8,500 mm
Размер	80
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Макс. Ускорение	50 m/s ²
Макс. скорост	5 m/s
Продължителност на включване	100 %
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iy	257.18E+03 mm ⁴
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iz	913.66E+03 mm ⁴
Макс. сила Fy	2,500 N
Макс. сила Fz	3,050 N
Макс. съпротивление на отместване при празен ход	12 N
Макс. момент Mx	36 Nm
Макс. момент My	228 Nm
Макс. момент Mz	228 Nm
интервал на смазване, в зависимост от пробега	1,000 km
Тегло на шейната	1,610 g
Тегло на допълнителната шейна	1,610 g
Основно тегло при 0 mm ход	3,740 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	49 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Material of profile	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover tape	Лента от неръждаема стомана
Material guide slide	Неръждаем
Material guide rail	Неръждаем
Material slide	Алуминиева сплав елоксиран