

# Свързващ кабел NEBV-Z3WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

Специф. Номер: 8047675

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
ATEX-Категория газ	II 3G
Ех-взриво защита	Ex ec IIC Gc X
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Gc (GB)
Дисплей за сигналните статуси	LED жълт
Допълнителни функции	Редуциране на задържащото напрежение Защитна верига
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Честота на свързване	50
Тегло на продукта	170 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Присъединяване ZC, самонарезен винт
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	2
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	на електромагнитен разпределител със самонарезен винт
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	2
обхват на работното напрежение DC	20.4 ... 26.4 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Устойчивост на пикови напрежения	2.4 kV
Защита на полюсите	биполярен
Заземяване	не е наличен
Дължина на кабела	10 m
Свойства на проводниците	Suitable for energy chains
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	$\geq 29$ mm
Диаметър на кабела	2.9 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	$\pm 0,1$ mm
Структура на кабела	2x0,14
Номинално сечение на проводника	0.14 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	ТРЕ-У(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material housing	ТРЕ-У(PU)
Цвят на корпуса	черен
Material screws	Стомана
Material electrical contact	Медна сплав, калайдисана
Material insulation	PP