


Пиезо разпределител VEMP-BS-3-16-D5-F-28T1

Специф. Номер: 8065738

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на контейнера	1
Забележка за степента на защита	Зависещ от присъединителния блок
Стандартен номинален дебит	18 l/min
Стандартен номинален дебит 2->3	19 l/min
Посока на протичане	нереверсивен
Номинално работно налягане	0.5 bar
Работно налягане	0 ... 0.7 bar
Разпределителна функция	3/3-way, closed, monostable
Номинален размер	1.6 mm
Тип на задействане	електрически
Пневматичен извод 1	Фланец
Пневматичен извод 2	Фланец
Пневматичен извод 3	Фланец
Среда	инертен газ Air Oxygen (oxygen applications to IEC 60601-1 only on request) Азот
Специални функции	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:3:1]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Степен на филтрация	≤ 5 μm
Относителна влажност на въздуха	0 - 70 % некондензиращ
Точка на оросяване	≤ -20 °C
Макс. честота на превключване	5 Hz
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Номинално работно напрежение DC	310 V
обхват на работното напрежение DC	0 ... 310 V
Мах. консумация на ток	5 mA
Мах. електрическа консумация	1 mW
Тегло на продукта	8 g
Material seals	EPDM
Material housing	PA-усилен
Material cover	PA-усилен
Материал-забележка	RoHS konform
Растрен размер	17.2 mm
Димензиониране W x L x H	17,2 mm x 52,1 mm x 7,2 mm
Тип на закрепване	на клеморед на присъединителна плоча
Монтажна позиция	по избор
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L