

Свързващ кабел NEBB-M12W5-P-2.5-LE3

Специф. Номер: 8066679

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Отговаря на стандарта | Core colours and connection numbers to EN 60947-5-2 EN 61076-2-101 |
| Идентификатор на кабела | С държач за регистрационен етикет |
| Електрическа връзка 1, функция | Страна за връзка към полеовото устройство |
| Електрическа връзка 1, дизайн | кръгъл |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването | Щекер |
| Електрическа връзка 1, отвор за кабела | Ъглов |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101 |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници | 5 |
| Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели | 3 |
| Електрическа връзка 1, тип на закрепването | Screw lock with A/F13 |
| Електрическа връзка 2, функция | От страната на контролера |
| Електрическа връзка 2, вид на свързването | Кабел |
| Електрическа връзка 2, технология на свързването | отворен край |
| Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници | 3 |
| Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели | 3 |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 250 V |
| обхват на работното напрежение AC | 0 ... 250 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 4 A |
| Устойчивост на пикови напрежения | 2.5 kV |
| Дължина на кабела | 2.5 m |
| Свойства на проводниците | За статични приложения |
| Условия на изпитване на кабелите | Условия на изпитване по запитване |
| Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела | ≥ 12 mm |
| Диаметър на кабела | 3.8 mm |
| Структура на кабела | 3x0,25 |
| Номинално сечение на прводника | 0.25 mm ² |
| Краища на проводника | Премахване на защитната обвивка Грубо изключване |
| Клас на защита | IP65 IP68 IP69K |
| Забележка за степента на защита | в монтирано състояние |
| Температура на околната среда | -25 ... 70 °C |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Клас чисто помещение | ISO class 4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Material cable sheath | PVC |
| Цвят на кабелната обвивка | сив |

| Белег | Стойност |
|-----------------------------|-----------------------|
| Material housing | TPE-U(PU) |
| Цвят на корпуса | черен |
| Material screw-type lock | Месинг, никелиран |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Позлатена медна сплав |
| Material insulation | PVC |