



Паралелен хващач EHPS-20-A

Специф. Номер: 8070831

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	20
Ход за една челюст на хващача	13 mm
Макс. точност на обмен	≤ 0.2 mm
Макс. ъглова хлабина на челюстите на хващача α, α_y	0.3 deg
Макс. хлабина на челюстите на хващача S_z	0.05 mm
Ротационна симетрия	≤ 0.2 mm
Повтаряемост, хващач	≤ 0.01 mm
Брой пръсти на хващача	2
Drive system	електрически
Монтажна позиция	по избор
Функция на хващача	Паралелен
Конструкция	Планетарен редуктор Т-форма Зъбна рейка/зъбно колело Electric gripper
Отговаря на стандарта	IEC 61010-1
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Тип двигател	DC сервомотор
Елементи за управление	Latched switch
Индикация за готовност	LED
Макс. тактова честота	0.7 Hz
Мах. Маса за всеки външен хващач	150 g
Мах. консумация на ток	2 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Разрешение	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Ниво на звуково налягане	≤ 70 dB(A)
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Total gripping force	218 N
Инерционен момент	2.02 kgcm ²
Макс. сила на челюстите на хващача F_z статична	325 N
Макс. момент на челюстите на хващача M_x статичен	13 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача M_y статичен	8 Nm

Белег	Стойност
Макс. момент на челюстите на хващача Mz статичен	13 Nm
Интервал за смазване на направляващите елементи	2 Mio SP
Тегло на продукта	532 g
Електрически извод	5-пинов Кабел със щекер M12x1
Тип на закрепване	вътрешна резба и центрираща втулка с проходен отвор и центрираща втулка по избор:
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий, елоксиран
Material gripper jaws	високолегирана стомана, неръждаема