


# Краен изключвател DADG-D-F8-16/20

Специф. Номер: 8072857

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us (OL)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Номинално разстояние на превключване	0.6 mm
Гарантирано разстояние на превключване	0.64 mm
Фактори за редуция	Aluminium = 0.55 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,8 Мед = 0,5 Brass = 0.65 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Повтаряемост	0.01 mm
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. честота на превключване	5,000 Hz
Макс. честота на превключване, DC	5,000 Hz
Макс. ток на изхода	100 mA
Пад на напрежение	2 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	10 %
Ток на празен ход	≤ 10 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Дължина на кабела	2 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Размер	M4
Тип на закрепване	затегнат
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	26 g
Material housing	Стомана
Клас на защита	IP67
PWIS conformity	VDMA24364 zone III