

# Съединител NPQR-L-Q8-E

Специф. Номер: 8085711

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	7 mm
Tubing insertion depth	13 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	L-shape
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
Работно налягане пълнен температурен диапазон	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C
Отдел издаващ сертификати	NSF C0556009
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Клас чисто помещение	ISO class 4
Безопасно за храни	Моля, вижте декларацията за съответствие NSF/ANSI 169
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Тегло на продукта	20.4 g
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 8 mm
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 8 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Guard ring material	високолегирана стомана, неръждаема
Material release ring	високолегирана стомана, неръждаема
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема
Thrust ring material	PPSU