



Свързващ кабел NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Специф. Номер: 8086524

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Протокол	RS232
Идентификатор на кабела	с принадлежности
Монтажна позиция	по избор
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полеовото устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	4
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	3
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Заклучване на винта
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	9
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	8
Електрическа връзка 2, тип на закрепването	2 винта 4-40 UNC
обхват на работното напрежение DC	0 ... 24 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	1.5 kV
Shielding	Да
Дължина на кабела	2.5 m
Свойства на проводниците	Suitable for energy chains
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 24 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 47 mm
Диаметър на кабела	4.6 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	± 0,1 mm
Структура на кабела	3x0,34
Номинално сечение на прводника	0.34 mm ²
Клас на защита	IP67
Забележка за степента на защита	IP20 for Sub-D socket в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	0 ... 50 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	2
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен