


toothed belt axis unit ELGE-TB-35-

Специф. Номер: 8083929

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Ефективен диаметър на задвижващото зъбно колело	18.46 mm
Работен ход	50 ... 800 mm
Размер	35
Разтягане на зъбния ремък	0.094 %
Стъпка на зъбния ремък	2 mm
Монтажна позиция	Хоризонтален
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Електромеханична линейна ос със зъбен ремък With integrated drive
Тип двигател	Стъпков двигател
Отчитане на позицията	Motor encoder за датчици за положение
базиране	Твърд упор-блокировка положителна Твърд упор-блокировка отрицателна
Сензор за позиция на ротора	Абсолютен енкодер single turn
Принцип на измерване на енкодера за позиция при въртене	магнитен
Наблюдение на температурата	Изключване при надвишаване на температурата Integrated precise CMOS temperature sensor with analogue output
Допълнителни функции	User interface Integrated end-position sensing
Дисплей	LED
Индикация за готовност	LED
Мах. Ускорение	8.5 m/s ²
Макс. скорост	0.48 ... 1.2 m/s
Повтаряемост	±0,1 mm
Свойства на цифровите логически изходи	конфигурируем Неизолиран електрически
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолационна защита	B
Мах ток, цифрови логически изходи	100 mA
Мах. консумация на ток	5.3 A
Мах. консумация на ток, логика	0.3 A
Номинално напрежение DC	24 V
Номинален ток	5.3 A
Интерфейс за конфигуриране на параметрите	IO-Link User interface
Пускова стойност на енкодера за роторната позиция	16 Bit
Допустими колебания на напрежението	+/- 15 %
Захранващ блок, вид на свързването	Щекер
Захранващ блок, технология за свързването	M12x1, T-coded to EN 61076-2-111
Захранващ блок, брой пинове/проводници	4
Разрешение	RCM Mark

Белег	Стойност
КС mark	КС-EMV
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Клас на защита	IP20 III
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Забележка за температурата на околната среда	Above an ambient temperature of 30 °C, the power must be reduced by 2% per K.
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iy	3.77E+03 mm ⁴
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iz	4.19E+03 mm ⁴
Макс. сила Fy	50 N
Макс. сила Fz	50 N
Мах. момент Mx	2.5 Nm
Мах. момент My	8 Nm
Мах. момент Mz	8 Nm
Макс. сила на подаване Fx	50 N
Ориентировъчна стойност полезен товар, хоризонтално	2.8 kg
Подаваща константа	58 mm/U
референтна стойност	5,000 km
Интервал за техническа поддръжка	Доживотно смазване
Допълнителна маса за 10 mm ход	0.31 g
Тегло на продукта	2,615 ... 4,490 g
Основно тегло при 0 mm ход	2,490 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	25 g
Брой цифрови логически изводи 24 V DC	2
Брой цифрови логически входове	2
спецификация логически вход	Based on IEC 61131-2, type 1
Работен обхват на логически вход	24 V
IO-Link, поддръжка на SIO (стандартен входно - изходен) режим	Да
Свойства на логическите входове	конфигурируем Неизолиран електрически
IO-Link, протокол	Device V 1.1
IO-Link, режим на комуникация	COM3 (230.4 kbd)
IO-Link, тип на порта	A
IO-Link, брой на портовете	Device 1
IO-Link, размер на изходните данни от процеса	2 Byte
IO-Link, данни за процеса, OUT	Move in 1 bit Move out 1 bit Quit Error 1 bit Move Intermediate 1 bit
IO-Link, размер на входните данни за процеса	2 Byte
IO-Link, данни за процеса, IN	State In 1 bit State Out 1 bit State Move 1 bit State Device 1 bit State Intermediate 1 bit
IO-Link, сервизни данни, IN	32 bit Force 32 bit Position 32 bit Speed
IO-Link, минимална продължителност на цикъла	1 ms
IO-Link, изисквано количество памет	0.5 Kilobyte
Макс. дължина на проводника	15 m outputs

Белег	Стойност
	15 m inputs 20 m с IO-Link
Изходи включваща логика	NPN PNP
Мрежова логика, входове	NPN PNP
IO-Link, технология за свързване	Щекер
Logic interface, connection type	Щекер
Logic interface, connection technology	M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101
Logic interface, number of poles/wires	8
Logic interface, connection pattern	00992264
Тип на закрепване	Профилно закрепване
Material of profile	Anodised wrought aluminium alloy
Материал-забележка	RoHS konform
Material drive cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material pulleys	високолегирана стомана, неръждаема
Material slide	Anodised wrought aluminium alloy
Material toothed belt clamping piece	Берилиев бронз
Material toothed belt	Polychloroprene със стъклени влакна и найлоново покритие