


Сферичен кран VZBE-3/4-WA-63-T-2-F0304-V15V15

Специф. Номер: 8089041

FESTO

Festo е само дистрибутор на това изделие, а не производител.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен сферичен кран
Тип на задействане	маханичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Weld-on end to ASME B16.11
Индикатор за превключена позиция	посока на шлица = посока на протичане
Матрица на отворите на фланеца	F03 F04
вътрешен диаметър	20 mm
Номинален диаметър DN	20
Разпределителна функция	2/2
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	63
Пусков въртящ момент при диференциално налягане, номинално налягане, процесен разпределител PN	9 Nm
Според стандарта	ASME B16.11 ISO 5211
Среда	Пара Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] инертен газ Вода Неутрални течности
Температура на средата	-20 ... 200 °C
дебит Kv	59 m ³ /h
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Отливка от неръждаема стомана
Номер на материала на кутията	1.4408/CF8M
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Отливка от неръждаема стомана
Номер на материала на съчмата	1.4408/CF8M
Material shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на вала	1.4401
Тегло на продукта	700 g
Разрешение	CRN
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение