


balancer kit YHBP-

Специф. Номер: 8087218

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ходове	100 ... 1,990 mm
Cylinder diameter	50 ... 200 mm
Помощна кинематика	Lifting column Parallel kinematics
Защита на полюсите	за работно напрежение
Operating pressure MPa	0.4 ... 0.8 MPa
Работно налягане	4 ... 8 bar
Мах. Скорост	1 m/s
обхват на работното напрежение DC	21.6 ... 26.4 V
Продължителност на включване	100 %
Номинално работно напрежение DC	24 V
Остатъчна пулсация	5 %
Консумация на ток при изходи без товар	2 A
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	IP20 for safety relay unit PNOZ IP20 for control system CMCB-...-C IP20 for controller CECC-D IP54 for control system CMCB-...-CC в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Load	25 ... 999 kg
Transmission ratio of kinematics	1:5 for lifting columns 1:1 - 1:5 for parallel kinematic systems
Тегло на продукта	4.8 ... 60.5 kg
Материал-забележка	RoHS konform