



adaptive shape gripper DHEF-20-A

Специф. Номер: 8092533

FESTO

Други дължини при запитване. Само стандартните дължини на хода 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm са налични.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	20
Inverting cap version	Стандарт
Ход	66 mm
Минимален възможен диаметър за захващане	12 mm
Максимален възможен диаметър за захващане	38 mm
Drive system	пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействие
Функция на хващача	Adaptive
Конструкция	Inverting cap насилствено протичане на движението
Направляваща	Основна направляваща
Отчитане на позицията	за датчици за положение
работно налягане на задвижка на сферичен кран	1 ... 8 bar
Operating pressure of cap	0.07 ... 0.1 bar
Burst pressure of cap	0.3 bar
Макс. работна честота на хващача	1 Hz
Време за обратен ход	290 ms
Време за позициониране	270 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Инерционен момент	1.29 kgcm ²
Стойност на заданието по ефективен товар	1 kg
Тегло на продукта	475 g
Тип на закрепване	To ISO 9409
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material cap	VMQ (силикон)
Material housing	Алуминий, елоксиран