


# Съединител NECV-C1W3L-P-P13

Специф. Номер: 8105012

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 175301-803
Допълнителни функции	Защитна верига
Честота на свързване	50
Cable outlet	Ъглов
Note on cable outlet	180° rotatable
Тегло на продукта	11.6 g
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Plug pattern type C to EN 175301-803
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Винтова клемма
обхват на работното напрежение DC	20.4 ... 27.6 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
обхват на работното напрежение AC	20.4 ... 27.6 V
Номинално работно напрежение, AC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Заземяване	наличен
Съединител за кабела	M12x1,25
Диаметър на кабела	4 ... 6 mm
Номинално сечение на прводника	≤ 0.5 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Material housing	PC
Цвят на корпуса	прозрачен
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR
Material electrical contact	Tin-plated brass