



Демпфер DYSS-G8-3-4-Y1F-G2

Специф. Номер: 8111383

★ Основна продуктова гама

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер	3
Ход	4 mm
Демпфериране	саморегулиращ
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	1 m/s
Време за ресет, кратко	0.2 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	4 mm
Макс. сила на удара	80 N
Макс. въртящ момент на затягане	1 Nm
Макс. поета енергия на ход	0.4 J
Макс. поета енергия на час	4,500 J
Макс. остатъчна енергия	0.004 J
Възвратна сила	0.5 N
Тегло на продукта	7.8 g
Тип на закрепване	с резбова втулка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана
Material piston rod	високолегирана стомана