


Пилотен разпределител MG1AH-3/2-0.8-24DC-KS

Специф. Номер: 8118341

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен I
Тип на задействане	електрически
Operating pressure MPa	-0.09 ... 0.8 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Operating pressure	-13.05 ... 116 psi
Конструкция	Включващ разпределител
Тип на ресет	механична пружина
Отдел издаващ сертификати	21-GA4BO-0070X 21-GA4BO-0071X
Ex-взриво защита газ	Ex ia IIC T6...T5 Gb
Ex-взриво защита прах	Ex ia IIIC T135°C Db
Ex-температура на околната среда	-40°C ≤ Ta ≤ 50°C / 65°C
Клас на защита	IP65
Ръчно задействане	с фиксация
Посока на протичане	нереверсивен
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Мах. Входяща мощност	-55°C ~ +50°C T6 = 2,98W -55°C ~ +65°C T5 = 1W -55°C ~ +65°C T5 = 2,98W -55°C ~ +65°C T6 = 1W
Мах. Входящо напрежение	31 V
Мах. Входящ ток	0,67 A
Характеристика на бобината	24 V DC: 1,5 W
ефективна индуктивност	пренебрежимо малък
ефективен капацитет	пренебрежимо малък
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Тип на закрепване	CNOMO
Материал-забележка	RoHS konform