

Направляващ цилиндър DFM-32-125-P-A-KF-F1A

Специф. Номер: 8118898

FESTO

Крайният изключвател тип SMTSO-8E може да се използва при този продукт при дължини на хода равни или по-големи от 50 мм. Подходящият монтажен комплект тип SMB-8E може да бъде вътрешно или външно монтиран.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Отстояние на центъра на тежестта на товара от хомота | 50 mm |
| Ход | 125 mm |
| Диаметър на буталото | 32 mm |
| Принцип на работа на задвижващия модул | хомот |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Монтажна позиция | по избор |
| Направляваща | Търкаляща направляваща |
| Конструкция | Направляваща |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Варианти | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| Operating pressure MPa | 0.15 ... 1 MPa |
| Работно налягане | 1.5 ... 10 bar |
| Макс. скорост | 0.8 m/s |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 0 - няма корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Клас чисто помещение | ISO class 5 |
| Температура на околната среда | -5 ... 60 °C |
| Енергия на удара в крайните позиции | 0.4 Nm |
| Макс. сила Fy | 1,130 N |
| Максимална статична сила Fy | 1,260 N |
| Макс. сила Fz | 1,130 N |
| Максимална статична сила Fz | 1,260 N |
| Мах. момент Mx | 44.09 Nm |
| Макс. момент Mx статичен | 49.14 Nm |
| Мах. момент My | 40.13 Nm |
| Макс. момент My статичен | 44.73 Nm |
| Мах. момент Mz | 40.13 Nm |
| Макс. момент Mz статичен | 44.73 Nm |
| Мах. permissible torque load Mx as a function of the stroke | 7.66 Nm |
| Макс. полезен товар в зависимост от хода при дефинирано разстояние xs | 161 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 415 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 482 N |
| Движеща се маса | 1,418 g |

| Белег | Стойност |
|--|------------------------------------|
| Тегло на продукта | 3,189 g |
| Centre of gravity of the moving mass as a function of the stroke | 80.9 mm |
| Алтернативни изводи | виж чертеж на продукта |
| Пневматичен извод | G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material cover | Алуминиева сплав |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алуминиева сплав |
| Material piston rod | високолегирана стомана, неръждаема |