


Крайна плоча CPX-AP-A-EPR

Специф. Номер: 8112477

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Димензиониране W x L x H	(installation dimensions) 30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm
Растрен размер	50.1 mm
Тип на закрепване	Direct mounting via through-holes On H-rail with accessories Via through-hole for M5 screw Via through-hole for M6 screw
Тегло на продукта	116 g
Монтажна позиция	Any, on H-rail: horizontal
Температура на околната среда	-20 ... 50 °C
Забележка за температурата на околната среда	Note ambient temperature derating according to IEC 61131-2:2017
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 % некондензиращ
Nominal altitude of use	≤ 2000 m ASL (≥ 79,5 kPa)
Max. installation height	3,500 m
Note on max. installation height	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) Note ambient temperature derating according to IEC 61131-2:2017
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Note on vibration resistance	SG1 on H-rail SG2 on direct mounting Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 1 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
Note on shock resistance	30 g/11 ms to EN 60068-2-27 SG1 on H-rail SG2 on direct mounting Тест на удар с ниво на тежест 1 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Клас на защита	III
Overvoltage category	II
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform Без халоген Без естери на фосфорната киселина
Material end plate	Die-cast aluminium, coated
Material screws	Steel, nickel-plated
Material seals	PU-пяна