


Свързващ кабел NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

Специф. Номер: 8115892

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Честота на свързване	20
Тегло на продукта	0.5 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Connection pattern Q7
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	2
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Plug-in
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Twin wire
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	2
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	0.3 A
Устойчивост на пикови напрежения	1.2 kV
Защита на полюсите	Не
Заземяване	не е наличен
Shielding	Не
Забележка по режима на работа	Operate only with external power reduction
Дължина на кабела	0.1 m
Свойства на проводниците	Basic
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 11 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 16.5 mm
Диаметър на кабела	1.1 mm
Структура на кабела	2x0,08
Номинално сечение на прводника	0.08 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG28
Краища на проводника	галванизирани
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material housing	PA-усилен
Цвят на корпуса	черен
Material electrical contact	Позлатена медна сплав
Material insulation	PVC