



Електромагнитен разпределител VSNC-FTC-M52-MH-N14-F19

Специф. Номер: 8116375

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 или 3/2 конвертируем
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	32 mm
Стандартен номинален дебит	800 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ръчно задействане	избутващ
Тип управление	с предупреждение
Зхранване с управляващ (пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Overlap	Underlap
Стандартен номинален дебит, изходящ въздух 4->3	110 l/min
Време за превключване, изключено	65 ms
Време за превключване, включено	25 ms
Продължителност на включване	100 %
Характеристика на бобината	Моля, уверете се, че сте поръчали соленоидната бобина отделно
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	480 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод към атмосфера	несвързан
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 2	NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 3	1/4 NPT
Пневматичен извод 4	NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 5	1/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав
Material screws	Стомана, поцинкована