


Бобина VACS-C-R3-1RL

Специф. Номер: 8135822

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Дисплей за сигналните статуси	LED
Макс. честота на превключване	5 Hz
Продължителност на включване	100 %
Емайлиран проводник, клас на изолацията	H
Номинален издърпващ ток за бобина	108 mA up to 80 ms
Номинален ток при пад на тока	15 mA after 80 ms
Характеристика на бобината	24 V DC: low-current phase 0.36 W, high-current phase 2.6 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Разрешение	RCM Mark
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. дължина на проводника	30 m
Електрически извод	M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA Стомана
Material solenoid coil	Мед Стомана Термопластичен
Material winding	Мед