


Бобина VACN-N-K1-1-10-EX4-M

Специф. Номер: 8141606

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	F
Емаилиран проводник, клас на изолация	H
Характеристика на бобината	24 V DC: 2,6 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Отдел издаващ сертификати	IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX-Категория газ	II 2G
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита газ	Ex mb IIC T6 Gb
Ex-взриво защита прах	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Ex-температура на околната среда	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 50 °C
Тегло на продукта	762 g
Електрически извод	Кабел
Диаметър на кабела	7 mm
Дължина на кабела	10 m
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Пластмаса Стомана
Material winding	Мед