



Ъглов хващач DHWC-20-A-S-NO

Специф. Номер: 8128702

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	20
Макс. точност на обмен	$\leq 0.2 \text{ mm}$
Макс. ъгъл на отваряне	30 deg
Ротационна симетрия	$\leq 0.2 \text{ mm}$
Повтаряемост, хващач	$\leq 0.1 \text{ mm}$
Брой пръсти на хващача	2
Drive system	пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ отворен
Функция на хващача	Ъгъл
Подсигуряване на силата на захващане	При отваряне
Конструкция	Connection direction on the side насилствено протичане на движението
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1.5 ... 8 bar
Operating pressure	21.75 ... 116 psi
Макс. работна честота на хващача	$\leq 2 \text{ Hz}$
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	13 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	120.9 Ncm
Инерционен момент	0.255 kgcm ²
Макс. сила на челюстите на хващача Fz статична	100 N
Макс. момент на челюстите на хващача Mx статичен	1.5 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача My статичен	2.2 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача Mz статичен	2.2 Nm
Тегло на продукта	190.5 g
Тип на закрепване	Direct mounting via through-holes Директен монтаж чрез резба с проходен отвор и фиксиран щифт с вътрешна резба и фиксиран щифт по избор:
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover cap	Anodised wrought aluminium alloy
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	високолегирана стомана