

Демпфер DYSS-G8-10-10-Y1F-F1A

Специф. Номер: 8132350

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	10
Ход	10 mm
Демпфериране	саморегулиращ
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Варианти	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Макс. скорост на удара	1.5 m/s
Време за ресет, кратко	0.2 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	10 mm
Макс. сила на удара	700 N
Макс. въртящ момент на затягане	8 Nm
Макс. поета енергия на ход	6 J
Макс. поета енергия на час	25,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.03 J
Възвратна сила	4 N
Тегло на продукта	105 g
Тип на закрепване	с резбова втулка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана
Material piston rod	високолегирана стомана