


Предавка EMGA-120-P-G20-SAS-100

Специф. Номер: 8141755

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	120 mm
Размер на фланеца на мотора	100 mm
Торзионна хлабина	0.15 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	20:1
Макс. честота на въртене на задвижването	6,500 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	260 Nm
Инерционен момент, редуктор	1.573 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	416 Nm
Макс. Производителност	96 %
Коравина на усукване	22 Nm/arcmin
Тегло на продукта	8,000 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	120G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	100A
Материал-забележка	RoHS konform