


# Пневматичен интерфейс VABA-S6-1-X2-3V-CB-AL

Специф. Номер: 8152438

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Интерфейс на вентилен остров	Тип 44, VTSA
Диагностика	Wire break per valve coil Short circuit of valves Понижено напрежение, вентили
Макс. брой места за вентили	12 with bistable valves 24 за моностабилни електромагнитни вентили
LED дисплеи	1 group diagnostics 3 load supply Channel status on valves
Конфигуриране на параметрите	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Защита (късо съединение)	вътрешно електронно предпазване на на вентилния изход
обхват на работното напрежение DC	21.6 ... 26.4 V
Собствена консумация на ток при работно напрежение	Typically 11 mA (operating voltage supply for electronics) Typically 45 mA (load voltage supply for valves)
Максимална захранваща мощност на канал	0,2 A
Максимален резултатен ток за модул	6 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Г галванично разделяне на каналите - вътрешна магистрала	Да
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	1,388 g
Електрическа връзка	Fieldbus
Електрически извод	3x M12x1, A-coded 5-пинов Щекер посредством CPX
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	PA
Material housing	Алуминиева отливка