

Триизмерен портал EXCL-15-

Специф. Номер: 8159775
Нов

FESTO



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	15
Ход по X	200 ... 1,000 mm
Ход по Y	200 ... 700 mm
Монтажна позиция	Хоризонтален
Конструкция	Система за движение в 3D
Тип двигател	Стъпков двигател
Макс. Ускорение	1 m/s ²
Макс. скорост	0.5 m/s
Повтаряемост	±0,1 mm
Ефективен номинален ток за фаза	2 ... 4.2 A
КС mark	КС-EMV
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Клас на защита	IP10
Температура на околната среда	10 ... 40 °C
Задържащ момент, двигател	0.5 ... 1.4 Nm
Максимална работна сила по оста Z	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37.7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Тип на закрепване	With female thread M3
Материал-забележка	RoHS konform