

Направляващ модул EAGF-P2-KF-32-

Специф. Номер: 8158030

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Ход	1 ... 200 mm
Реверсивна хлабина	0 µm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Мах. Ускорение	25 m/s ²
Макс. скорост	1 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. сила F _y	160 N
Максимална статична сила F _y	355 N
Макс. сила F _z	160 N
Максимална статична сила F _z	355 N
Мах. момент M _x	6 Nm
Макс. момент M _x статичен	13 Nm
Мах. момент M _y	4 Nm
Макс. момент M _y статичен	9 Nm
Мах. момент M _z	4 Nm
Макс. момент M _z статичен	9 Nm
Сила на преместване	1.6 N
Движеща се маса при 0 mm ход	170 g
Основно тегло при 0 mm ход	613 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	7.9 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	7.9 g
Център на тежестта на движеща се маса с 0 mm ход	26 mm
Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движеща се маса при 10 mm ход	4.3 mm
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	Термично обработена стомана твърдо хромиран
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material yoke plate	Алуминиева сплав елоксиран