

Краен изключвател SDBF-FDS-1L-PU-K-9-N-LE

Специф. Номер: 8161167

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Блоков дизайн
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 176 °F
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	1.5 µs
Време за изключване	0.5 µs
Макс. ток на изхода	1 A
Макс. превключвателна способност DC	24 W
Пад на напрежение	0.5 V
Устойчивост на късо съединение	Не
обхват на работното напрежение DC	6 ... 24 V
Защита на полюсите	Не
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Изходящ извод	напречно
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material cable sheath	PVC
Тип на закрепване	затегнат
Монтажна позиция	по избор
Цвят на корпуса	черен
Material housing	PA
Индикация за работно състояние	LED
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-4 ... 176 °F
Клас на защита	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III