


# pressure vacuum generator PGVA-2-P1V1-Q4-A

Специф. Номер: 8163214  
Нов

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Степен на филтрация	0.01 µm
Конфигурационна поддръжка	Phyton scripts
Дисплей	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0.062 MPa
Output pressure 2	0.08 MPa
Standard flow rate	< 1.2 l/min
Дименсиониране W x L x H	169 mm x 208 mm x 55 mm
обхват на работното напрежение DC	21.6 ... 26.4 V
електрическа консумирана мощност	11 W
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Power supply, function	Load and functional earth
Захранващ блок, вид на свързването	Щекер
Захранващ блок, технология за свързването	Шина
Захранващ блок, брой пинове/проводници	5
Разрешение	RCM Mark
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 85 %
сила на звука	55 dB(A)
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Тегло на продукта	1.8 kg
Електрическа връзка	вграден контролер
Тип на закрепване	With female thread M4
Пневматичен извод 1	QS-4
Пневматичен извод 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
Цвят на корпуса	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Aluminium, powder-coated